



## Klucze nasadowe, dwustronne, rozwartość klucza: 12X13 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	620502 12X13
GTIN	4062406545710
Klasa artykułu	62C

### Opis

#### Wykonanie:

Klucze odkuwane, z masywnym 6-kątnym trzonem do pomocniczego klucza płaskiego i otworami poprzecznymi do przetyczek. Bardzo stabilny, z głębokimi 6-kątnymi gniazdami przewierconymi przelotowo.

#### Norma:

Ähnlich **DIN 896 A**.

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość całkowita: 140 mm

Ø otworu przetyczek: 5,6 mm

6-kąt zewnętrzny chwytu S: 13 mm

### Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
6-kąt zewnętrzny chwytu S	13 mm
rozwartość klucza 1	12 mm
długość całkowita	140 mm
rozwartość klucza 2	13 mm
Ø otworu przetyczek	5,6 mm
metoda wykonania	kute
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana

Rodzaj produktu

Klucze nasadowe