



## Klucze oczkowe płaskie, rozwartość klucza: 6 mm



### Dane zamówienia

|                  |          |
|------------------|----------|
| Numer katalogowy | 613800 6 |
| GTIN             |          |
| Klasa artykułu   | 63F      |

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Nadają się zwłaszcza do trudno dostępnych miejsc. Połączenie szczęki odchylonej pod kątem 7,5° i podwójnej geometrii sześciokątnej podwaja liczbę punktów osadzenia. Dzięki niewielkiemu kątowi cofania szczęka chwyta śrubę co 15°.

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiał:

Stal chrom-wanad, chromowana matowo.

długość klucza L: 105 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 4 mm

maksymalna wysokość pierścienia  $h_{2\text{ maks.}}$ : 6 mm

### Opis techniczny

|  |            |
|--|------------|
| rozwartości kluczy                                   | metryczny  |
| rozwartość klucza                                    | 6 mm       |
| długość klucza L                                     | 105 mm     |
| maksymalna wysokość szczęk h1                        | 4 mm       |
| maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{ maks.}}$ | 6 mm       |
| norma  | DIN 3113 A |
| norma  | ISO 3318   |
| norma  | ISO 7738   |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| metoda wykonania | kute matrycowo            |
| materiał         | stal chromowo-molibdenowa |
| powierzchnia     | matowy chromowany         |
| Rodzaj produktu  | Kluczy płaskie            |