



## Klucze oczkowe płaskie, rozwartość klucza: 7 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	613800 7
GTIN	
Klasa artykułu	63F

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Nadają się zwłaszcza do trudno dostępnych miejsc. Połączenie szczęki odchylonej pod kątem 7,5° i podwójnej geometrii sześciokątnej podwaja liczbę punktów osadzenia. Dzięki niewielkiemu kątowi cofania szczęka chwyta śrubę co 15°.

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiał:

Stal chrom-wanad, chromowana matowo.

długość klucza L: 110 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 4 mm

maksymalna wysokość pierścienia  $h_{2\text{maks.}}$ : 7 mm

### Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęk h1	4 mm
rozwartości kluczy	metryczny
rozwartość klucza	7 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{maks.}}$	7 mm
długość klucza L	110 mm
norma	DIN 3113 A
norma	ISO 3318
norma	ISO 7738

metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	stal chromowo-molibdenowa
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie