



Klucze oczkowe płaskie, rozwartość klucza: 27 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	613800 27
GTIN	
Klasa artykułu	63F

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Nadają się zwłaszcza do trudno dostępnych miejsc. Połączenie szczęki odchylonej pod kątem 7,5° i podwójnej geometrii sześciokątnej podwaja liczbę punktów osadzenia. Dzięki niewielkiemu kątowi cofania szczęka chwyta śrubę co 15°.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chrom-wanad, chromowana matowo.

długość klucza L: 300 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 13 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 18 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	27 mm
maksymalna wysokość szczęk h1	13 mm
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	18 mm
rozwartości kluczy	metryczny
długość klucza L	300 mm
norma	DIN 3113 A
norma	ISO 3318
norma	ISO 7738

metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	stal chromowo-molibdenowa
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie