



Zestawy kluczy oczkowych, liczba wkrętaków: 11



Dane zamówienia

Numer katalogowy	613810 11
GTIN	
Klasa artykułu	63F

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chrom-wanad, chromowana matowo.

w dostawie::

Po 1 kluczu oczkowo-płaskim nr 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: roz. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18, 19

Opis techniczny

rozwartości kluczy	metryczny
liczba wkrętaków	11
położenie pierścienia	15 stopni
materiał	stal chromowo-molibdenowa
powierzchnia	matowy chromowany
wersja długa	nie

Rodzaj produktu

Kluczy płaskie

Akcesoria

Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 13 mm	613800 13
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 14 mm	613800 14
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 15 mm	613800 15
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 17 mm	613800 17
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 19 mm	613800 19
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 11 mm	613800 11
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 10 mm	613800 10
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 16 mm	613800 16
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 18 mm	613800 18
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 8 mm	613800 8
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 12 mm	613800 12