

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa ze ścianką działową i szufladami z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, Typ: 2000-3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	940102 2000-3
GTIN	4062406565220
Klasa artykułu	9GI

Opis

Wykonanie:

Wyposażona szafa 40x20G ze środkową ścianką działową i szufladami o głębokości 16G. Mocowanie półek możliwe w rozstawie co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Szuflady o wysokości frontu 125 mm. Środkowa ścianka działowa na całej długości \square 9x9 mm co 37 mm, wszystkie półki z regulacją wysokości.

Umieszczenie:

Liczba półek o szerokości 20G: 4

Liczba szuflad 16x16G: 3

w dostawie::

Szafa ze ścianką działową oraz półkami i szufladami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwiczki – szary antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowo.

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

głębokość	500 mm
szerokość w G	40
Uchwyt do pozycjonowania	średnie
szerokość	1000 mm
Fronty szafek	z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
szerokość użytkowa szuflad	400 mm
masa	162 kg
wysokość	2000 mm
ComfortClose	nie
szerokość użytkowa szuflad w G	16
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
wysokość użytkowa	1845 mm
głębokość użytkowa szuflad	400 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
głębokość w G	20
głębokość użytkowa szuflad w G	16
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka

Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafy podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Półki do szaf / przegród o szerokości w G 20	940550 20
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940640 125
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11