

## HEDI

### Lampa maszynowa DUO, Typ: 6LEDDUO



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081302 6LEDDUO
GTIN	4003644000135
Klasa artykułu	08B

#### Opis

##### Wykonanie:

Wysokiej jakości, uniwersalne lampy z włącznikiem/wyłącznikiem, gumowym przewodem zasilającym 3 m.

Wszystkie lampy maszynowe / warsztatowe HEDI® są wyposażone seryjnie w zaciski stołowe, wbudowany magnes oraz 4 śruby do elastycznego mocowania na różnych podłożach.

Składana soczewka umożliwia łatwe i szybkie przestawianie pomiędzy oświetleniem punktowym a szeroką wiązką świetlną. Głowica lampy obracana i wychylana o 340° dzięki przegubowi kulowemu. Wraz z wymiennym źródłem światła.

##### Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o  $\varnothing < 12$  mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

#### Opis techniczny

pobór mocy	7 W
Kolor światła	zimny biały
temperatura barwy	6500 K

wydajność świetlna	7 W
Źródło światła	LED
strefa wg ATEX	brak
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
stopień ochrony IP	IP 20
Strumień światła	621 lm
Rodzaj produktu	Lampa maszynowa