

## HEDI

### Lampa maszynowa, Typ: 6LED



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081301 6LED
GTIN	4003644000111
Klasa artykułu	08B

#### Opis

##### Wykonanie:

Wysokiej jakości, uniwersalne lampy z włącznikiem/wyłącznikiem, gumowym przewodem zasilającym 3 m. Solidny, długi, metalowy wąż przegubowy w płaszczu, pozwalający na swobodne poruszanie klosza przy dużej stabilności ustawienia.

Wszystkie lampy maszynowe / warsztatowe Hedi® są wyposażone seryjnie w zaciski stołowe, wbudowany magnes oraz 4 śruby do elastycznego mocowania na różnych podłożach.

Klasyczna lampa maszynowa w wersji z szeroką wiązką świetlną. Głowica lampy obracana i wychylana o 340° dzięki przegubowi kulowemu. Wraz z wymiennym źródłem światła. Również w wersji ze światłem białym ciepłym (3000 K).

stopień ochrony IP: IP 20

wydajność świetlna: 6 W

Strumień światła: 450 lm

Kolor światła: zimny biały

#### Opis techniczny

wydajność świetlna	6 W
strefa wg ATEX	brak

Kolor światła	zimny biały
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
stopień ochrony IP	IP 20
pobór mocy	6 W
temperatura barwy	6500 K
Strumień światła	450 lm
Źródło światła	LED
Rodzaj produktu	Lampa maszynowa