

HEDI

Lampa maszynowa, Typ: 3LED



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081301 3LED
GTIN	4003644014941
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości, uniwersalne lampy z włącznikiem/wyłącznikiem, gumowym przewodem zasilającym 3 m. Solidny, długi, metalowy wąż przegubowy w płaszczu, pozwalający na swobodne poruszanie klosza przy dużej stabilności ustawienia.

Wszystkie lampy maszynowe / warsztatowe Hedi® są wyposażone seryjnie w zaciski stołowe, wbudowany magnes oraz 4 śruby do elastycznego mocowania na różnych podłożach.

Klasyczna lampa maszynowa w wersji z szeroką wiązką świetlną. Głowica lampy obracana i

wychylana o 340° dzięki przegubowi kulowemu. Wraz z wymiennym źródłem światła. Również w wersji ze światłem białym ciepłym (3000 K).

stopień ochrony IP: IP 20

wydajność świetlna: 3 W

Strumień światła: 300 lm

Kolor światła: zimny biały

Opis techniczny

Strumień światła	300 lm
Kolor światła	zimny biały

Źródło światła	LED
wydajność świetlna	3 W
strefa wg ATEX	brak
temperatura barwy	6500 K
pobór mocy	3 W
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
stopień ochrony IP	IP 20
Rodzaj produktu	Lampa maszynowa