

Garant**Płytki skrawające promieniowe, HB225, typ / promień R: 16/3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231527 16/3
GTIN	4062406565589
Klasa artykułu	21Y

Opis**Wykonanie:**

2- ostrzowe płytki skrawające promieniowe.

Zastosowanie:

Dla wypukłych promieni na \varnothing zewnętrznej albo w otworach.

Pasuje do :

nr 231500, wielk. 16.

X: 4,75 mm

Y: 1,4 mm

Z: 4,4 mm

Opis techniczny

powłoka	TiAlN
L	11,11 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Y	1,4 mm
typ	16

Z	4,4 mm
X	4,75 mm
promień R	3 mm
S	3,97 mm
Gatunek	HB225
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Wiercenie