

**Głowice kątowe 90° MEV, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 50/5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	226420 50/5
GTIN	
Klasa artykułu	250

Opis**Wykonanie:**

Wysokowydajne frezy z nową, trójkątną płytką skrawającą do frezowania naroży i rowków oraz do rampingu o niskich siłach skrawania i zwiększonej stabilności.

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$: 6 mm

długość całkowita L_{ges} : 40 mm

Ø otworu uchwyty: 22 mm

śruba mocująca płytki obracane: 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)

Opis techniczny

Ø ostrzy D_c	50 mm
Liczba ostrzy Z	5
śruba mocująca płytki obracane	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
długość całkowita L_{ges}	40 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$	6 mm
Ø otworu uchwyty	22 mm

wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Śruby mocujące Typ 1	229723 1
----------------------	----------