

**Głowice kątowe 90° MEV, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 32/4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	226420 32/4
GTIN	
Klasa artykułu	250

**Opis****Wykonanie:**

Wysokowydajne frezy z nową, trójkątną płytką skrawającą do frezowania naroży i rowków oraz do rampingu o niskich siłach skrawania i zwiększonej stabilności.

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p,max.}$ : 6 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 35 mm

Ø otworu uchwyty: 16 mm

śruba mocująca płytki obracane: 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)

**Opis techniczny**

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$	6 mm
Ø otworu uchwyty	16 mm
Ø ostrzy $D_c$	40 mm
Liczba ostrzy Z	4
długość całkowita $L_{ges}$	35 mm
śruba mocująca płytki obracane	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)

wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

---

## Akcesoria

Śruby mocujące Typ 1	229723 1
----------------------	----------