



Głowice kątowe 90° MEV, z gwintem, Ø D / liczba ostrzy Z: 25/3 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	226410 25/3
GTIN	
Klasa artykułu	250

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne frezy z nową, trójkątną płytką skrawającą do frezowania naroży i rowków oraz do rampingu o niskich siłach skrawania i zwiększonej stabilności.

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 6 mm

długość całkowita L_{ges} : 35 mm

gwint uchwytu M: M12

śruba mocująca płytki obracane: 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	35 mm
Liczba ostrzy Z	3
śruba mocująca płytki obracane	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	6 mm
Ø ostrzy D_c	32 mm
gwint uchwytu M	M12
wykonanie chwytu	z gwintem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe

Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Aksesoria

Śruby mocujące Typ 1	229723 1
----------------------	----------