

**MultiMaster MM 700 Max Top akumulatorowa, Typ: 71293461****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077805 71293461
GTIN	
Klasa artykułu	03F

Opis**Wykonanie:**

Wiodące na rynku narzędzia oscylacyjne o trzech różnych klasach wydajności (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) w nowej wersji, z **uchwytem narzędziowym Starlock** (poprawione przenoszenie siły zapewnia wydajność wyższą o maks. 35%).

- **Prawie nieograniczone możliwości zastosowania (piłowanie, szlifowanie, skrobanie, cięcie, zdzieranie) dzięki ruchowi oscylacyjnemu (niewielkie pylenie).**
- **Bezstopniowa, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej zapewnia optymalne dostosowanie do rodzaju pracy.**
- **Najwyższa jakość i stabilność dzięki metalowej przekładni oraz stosowanie łożysk kulkowych i igiełkowych.**
- **Optymalny komfort pracy dzięki ergonomicznej konstrukcji z wkładkami Softgrip oraz niewielkiej masie.**

Optymalne narzędzie wielofunkcyjne umożliwiające najszybszy postęp prac podczas rozbudowy i remontów z brzeszczotem bimetalowym do drewna, metalu i tworzyw sztucznych. Uchwyt narzędziowy StarlockMax zapewnia dostęp do ok. 180 akcesoriów FEIN o klasie wydajności Starlock, StarlockPlus i StarlockMax.

w dostawie::

Zestaw akcesoriów 60-el., 1× ładowarka szybkiego działania ALG 80 2× zestaw akumulatorów litowo-jonowych (18 V / 3 Ah), 1× urządzenie wyciągowe, 1× walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego.

2× standardowy brzeszczot E-Cut curved (35 mm), 2× standardowy brzeszczot E-Cut curved (65 mm), 1× brzeszczot E-Cut Precision (35 mm), 1× brzeszczot E-Cut Precision (65 mm), 1× brzeszczot E-Cut Long-Life (10 mm), 2× brzeszczot E-Cut Long-Life (35 mm), 1× brzeszczot E-Cut

Long-Life (32 mm), 1× brzeszczot E-Cut Long-Life (42 mm), 1× brzeszczot E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× brzeszczot segmentowy (D85), 1× brzeszczot segmentowy z węglików spiekanych, 1× tarnik z węglików spiekanych (trójkątny), 1× szpachla, 1× nóż tnący, kształt grzybkowy, 1× nóż wielofunkcyjny, 1× płyta ścierna z otworami, po 10× krążek ścierny z otworami (K60, K80, K120, K180).

wskazówka:

Pasujące akumulatory do interfejsu MultiVolt zob. nr 073832.

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Fein typ E 18 V

oznaczenie producenta: AMM 700 MAX

pojemność akumulatora: 3 Ah

Napięcie akumulatorów: 18 V

uchwyty narzędziowe: StarlockMax

liczba drgań: 10000 min⁻¹

amplituda (ruch oscylacyjny): 2 × 2,0 stopni

Opis techniczny

Liczba dołączonych akumulatorów	2
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów	18 V
uchwyty narzędziowe	StarlockMax
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
masa	1,6 kg
pojemność akumulatora	3 Ah
liczba drgań	10000 min ⁻¹
oznaczenie producenta	AMM 700 MAX
amplituda (ruch oscylacyjny)	2 × 2,0 stopni
Opakowanie	walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Fein typ E 18 V
Rodzaj produktu	Szlifierki oscylacyjne