



Latarki LED z akumulatorem Wersja 0 bez akumulatora, 18,0 V, Typ: M18HOSALC



Dane zamówienia

Numer katalogowy	073211 M18HOSALC
GTIN	4058546340490
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Solidne latarki z akumulatorem litowo - jonowym, z silnym strumieniem światła.

- **Odporną na uderzenia głowicę reflektora z 3 oddzielnymi i pojedynczo przechyłanymi rzędami LED można obracać o 180° i wychylać o 240°.**
- **Zintegrowana ładowarka USB M18™ i 2,1 Ah. Reflektor budowlany może być zasilany akumulatorowo lub sieciowo.**
- **Statyw ze wzmocnionymi stopkami można wyciągać w zakresie od 1,0 m do 2,2 m, dzięki czemu umożliwia oświetlenie od góry i zapewnia bezcieniową pracę. W celu zapewnienia maksymalnej stabilności statyw ma niski punkt ciężkości.**

Pasuje do :

Akumulatory Milwaukee 18 V (nr 073816 MB18 i 073827 MB18).

w dostawie::

Latarka akumulatorowa bez akumulatora.

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V

oznaczenie producenta: M18 HOSALC-0

zakres obrotu głowki: 240 stopni

Strumień światła: 6000 lm

strumień światła, stopień 2: 4000 lm

czas świecenia: 3,5 h

Liczba dołączonych akumulatorów: 0

Opis techniczny

strefa wg ATEX	brak
zakres obrotu główki	240 stopni
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
strumień światła, stopień 2	4000 lm
czas świecenia na stopniu 2	5 h
masa z akumulatorkiem	11100 g
Liczba dołączonych akumulatorów	0
czas świecenia	3,5 h
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Źródło światła	Lampki LED
Napięcie akumulatorów	18 V
Strumień światła	6000 lm
czas świecenia na stopniu 3	10 h
oznaczenie producenta	M18 HOSALC-0