

**Garant****Krażki polerskie mocowane na rzepy, miękkie, Ø tarczy: 115 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	567722 115
GTIN	4062406566173
Klasa artykułu	51M

**Opis****Wykonanie:**

Krażki filcowe do **polerowania wstępnie oszlifowanych powierzchni**, z zastosowaniem past polerskich nr 555740 i 552420 UNI. Strona zadrukowana służy do zamocowania na talerzu podporowym.

Wykonane z czystej wełny owczej. Szybsze efekty polerowania i mniej hologramów w porównaniu z produktami z włókien syntetycznych.

**Zastosowanie:**

Do polerowania lakierów i metali.

maks. prędkość obwodowa: 40 m/s

zalecana prędkość obrotowa: 1500 - 1700 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

Ø tarczy	115 mm
stopień twardości	miękkie
Maszyna napędowa	Szlifierki kątowe
maks. prędkość obwodowa	40 m/s

zalecana prędkość obrotowa	1500 - 1700 min <sup>-1</sup>
Rodzaj produktu	Tarcza polerska