

**Garant**

**Włókninowe tarcze ścierne z fibrową stroną spodnią, Ø 125 mm, porównanie ziarnistości: 100**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	566895 100
GTIN	4062406569228
Klasa artykułu	51E

**Opis****Wykonanie:**

Bardzo **agresywne włókninowe tarcze ścierne o dużej stabilności krawędzi** dzięki dodatkowej fibrowej stronie spodniej. Dzięki temu można stosować je w połączeniu z talerzami szlifierskimi do krążków fibrowych, jak np. nr 566650 i 566672.

**Zastosowanie:**

Zwłaszcza do **szlifowania małych spoin i spoin punktowych** oraz do **zgrubnego oczyszczania i usuwania zadziorów**. Nie dochodzi do nadmiernego zeszlifowania powierzchni.

maks. prędkość obwodowa: 50 m/s

Ø otworu: 22,23

ziarnistość: zgrubne

wersja: A coarse

kolor: brązowe

**Opis techniczny**

wersja	A coarse
kolor	brązowe

ziarnistość	zgrubne
porównanie ziarnistości	100
Ø tarczy	125 mm
Ø otworu	22,23
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm
maks. prędkość obwodowa	50 m/s
Rodzaj produktu	Płótno ściernie