

Ansell**Para rękawic HyFlex® 11-819 ESD, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094354 10
GTIN	10076490613997
Klasa artykułu	04P

Opis**Wykonanie:**

HyFlex® 11-819 ESD. Doskonałe połączenie komfortu noszenia, mobilności palców oraz kompatybilności ESD/z urządzeniami z ekranem dotykowym. Produkt chroniący przed wyładowaniem elektrostatycznym. Jako element łańcucha uziemienia może być noszony również w obszarach zagrożonych wybuchem. Przetestowane dermatologicznie przez Dermatest®, z certyfikatem Oeko-Tex.

Norma:

EN 16350:2014

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Rękawice chroniące przed wyładowaniami elektrostatycznymi nie izolują dłoni przed napięciem elektrycznym. Nie nadają się do prac na przewodach pod napięciem lub do ochrony przed porażeniem prądem, a jedynie chronią przed kontaktem z wyrobami.

Technologia tkania: 18G

kolor: niebieski

Opis techniczny

Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
rozmiar rękawic	10
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
Właściwości rękawic	Nadają się do ekranów dotykowych
izolacja elektryczna	EGB/ESD
EN 388:2016	3121A
materiał podłoża	Nylon Spandex
powłoka	Pianka nitrylowa
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	niebieski
Technologia tkania	18G
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne