

Garant**XNEX040308, HB735, Typ: UNI**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215199 UNI
GTIN	4062406569938
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

Dwustronne 3-ostrzowe płytki skrawające. Wydajne materiały do cięcia zapewniają **maksymalną niezawodność procesu.**

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, maks.}$: 2 mm

Opis techniczny

typ	UNI
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB735
Materiał ostrza 	HM
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, maks.}$	2 mm
liczba wymian/ostrzy	6
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

