

Garant
Głowice kątowe 90°, chwyt Weldon, Ø D / liczba ostrzy Z: 25/4 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	215176 25/4
GTIN	4062406569983
Klasa artykułu	210

Opis

Wykonanie:

System do frezowania narożników do **bezstopniowego frezowania barkowego**. Kompaktowa wielkość płytki skrawającej zapewnia **ogromną stabilność** przy bardzo wysokiej liczbie ostrzy – dla **maksymalnej produktywności**.

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr **211750 rozm. 1,2** z grotem nr **674252 rozm. 7IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 2 mm

Długość wysięgu L_1 : 44 mm

długość całkowita L_{ges} : 100 mm

Ø chwytu D_s h6: 25 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: XNEX040308

śruby mocujące: 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	4
Ø chwytu D_s h6	25 mm
długość całkowita L_{ges}	100 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	XNEX040308
Długość wysięgu L_1	44 mm
Ø ostrzy D_c	25 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	2 mm

śruby mocujące	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Podziałka ostrzy	nierówna
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

śruby mocujące 10-elem. Typ 1	219878 1
-------------------------------	----------