

**Szczypce przednie atramentowane, z nakładkami, długość całkowita: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	705992 200
GTIN	4003773087250
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Specjalna, szczególnie wąska główka do pracy w ciasnych miejscach. **Przegub przetykowy** (= podwójnie prowadzona zapadka) i zabezpieczenie przed zakleszczaniem palców. Regulacja precyzyjna z zapadką za pomocą przycisku na sprężynie, ustawianie w 5 położeniach zapewnia lepsze dopasowanie rozwartości. Funkcja chwytania z przodu i z boku. Szczypce czernione na szaro, główka polerowana, zęby dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC).
uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału.

Zastosowanie:

Bezpieczne chwytanie z przodu również płaskich elementów dzięki przyleganiu w trzech punktach. Chwytanie, dokręcanie i odkręcanie również ulepszanych łbów śrub oraz zużytych trzpieni i śrub.

Materiał:

Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kuta matrycowo.

materiał: Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa

długość szczęk: 27 mm

szerokość szczęk: 11 mm

Średnica mocowania sześciokąta: 22 mm

rozstaw do rur: 7/8 cal

Opis techniczny

długość całkowita	200 mm
Samozaciskające się	tak
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego	5
długość szczęk	27 mm

rozstaw do rur	7/8 cal
Ochrona przed zakleszczeniem	tak
Średnica mocowania sześciokąta	22 mm
szerokość szczęk	11 mm
wykonanie szczęk	Przyleganie w 3 punktach
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
materiał	Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa
Rodzaj produktu	Szczypce do instalacji wodnych