

**Para rękawic z wypustkami, rozmiar rękawic: 12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

094301 12

GTIN

4062406572013

Klasa artykułu

02H

**Opis****Wykonanie:**

Oddychające rękawice montażowe z innowacyjną, poliuretanową powłoką nitylową na bazie wody, spełniające najwyższe wymagania pod względem możliwości wykonywania precyzyjnych prac, elastyczności i wyczucia w palcach w środowisku suchym i nieco zaolejonym. Bardzo delikatna struktura powierzchni dzięki procesowi uszlachetniania. Długa trwałość dzięki bardzo dużej odporności na ścieranie. pozbawione dimetyloformamidu (DMF).

Z  **dodatkowymi wypustkami nitylowymi**, zapewniającymi jeszcze lepszą przyczepność i trwałość.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100

kolor: czarny / szary

**Opis techniczny**

rozmiar rękawic

12

odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
EN 388:2016	4131X
materiał podłoża	Lycra®, poliamid
powłoka	PU, pianka nitrylowa
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	czarny / szary
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne