

**Wkrętarki udarowe akumulatorowe bez akumulatora, Typ: GDS18V1050****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	074051 GDS18V1050
GTIN	4059952564661
Klasa artykułu	03B

Opis**Wykonanie:**

Wkrętarki udarowe akumulatorowe

- **Obroty prawe/lewe.**
- **Wskaźnik stanu naładowania akumulatorów.**

Wkrętarki udarowe 3/4 cala z bezszczotkową technologią **BITURBO** Brushless, 3 stopnie prędkości / momentu obrotowego.

w dostawie::

Wersja bez akumulatora i ładowarki, wraz z L-BOXX.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073851– 073866.

Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V

oznaczenie producenta: GDS 18V-1050 H

Liczba dołączonych akumulatorów: 0

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

pojemność akumulatora: 8 Ah

Napięcie akumulatorów: 18 V

maksymalna Ø śrub (8,8 – 12,9): M24

Opis techniczny

Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
masa	2,9 kg
konstrukcja silnika	Silnik bezszczotkowy
liczba uderzeń	0 min ⁻¹
maksymalna Ø śrub (8,8 – 12,9)	M24
pojemność akumulatora	8 Ah
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego	czworokątem zewnętrznym
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	1600 min ⁻¹
typowe zastosowanie	Heavy Duty
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	1050 Nm
maks. wibracje wg EN	12,5 m/s ²
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	2400 min ⁻¹
oznaczenie producenta	GDS 18V-1050 H
Napięcie akumulatorów	18 V
wymiary uchwytu narzędziowego	3/4 cal
Liczba dołączonych akumulatorów	0
Rodzaj produktu	Wkrętarka

Aksesoria

Akumulatorowy zestaw startowy ProCore typ akumulatora, napięcie C18 V

073865 C18

Akumulator litowo-jonowy ProCore typ akumulatora, napięcie C18 V

073857 C18