



Młoty udarowe akumulatorowe, Typ: M18FHPX



Dane zamówienia

Numer katalogowy	075530 M18FHPX
GTIN	4058546346898
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

- **solidne młoty udarowe z pneumatycznym mechanizmem udarowym**
- **uchwyt wiertarski SDS-Plus**
- **metalowy korpus przekładni o wysokiej wytrzymałości**
- **obroty prawe / lewe, wyłącznik udaru i elektr. układ regulacji prędkości obrotowej.**

Zintegrowana technologia **ONE-KEY™** i przełącznik blokujący do pracy ciągłej. Długi antywibracyjny uchwyt z tyłu minimalizuje wibracje.

wskazówka:

Pasujące wiertła do wiertarek udarowych HM są dostępne od nr 787000. Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. nr 073808 i nr 073840.

Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V

chwyt: SDS Plus

oznaczenie producenta: M18ONEFHPX-552X

Liczba dołączonych akumulatorów: 2

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

pojemność akumulatora: 5,5 Ah

Napięcie akumulatorów: 18 V

zakres prędkości obrotowej: 0 - 800 min⁻¹

Opis techniczny

Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
kształt uchwytu narzędziowego	SDS-Plus
energia uderzenia	4,2 J
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
pojemność akumulatora	5,5 Ah
masa	5,2 kg
Napięcie akumulatorów	18 V
chwyt	SDS Plus
Liczba dołączonych akumulatorów	2
maks. wibracje wg EN	8,6 m/s ²
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	30 mm
zakres prędkości obrotowej	0 - 800 min ⁻¹
liczba uderzeń	4600 min ⁻¹
oznaczenie producenta	M18ONEFHPX-552X
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	30 mm
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego	1,5 - 13 mm
Rodzaj produktu	Młoty udarowe

Akcesoria

Ładowarki akumulatorów Typ M1218SC	073840 M1218SC
------------------------------------	----------------

Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C
Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC	073840 M1218FC
Ładowarki akumulatorów Typ M1418C6	073840 M1418C6
Akumulatorowy zestaw startowy Typ M18NRG5	073839 M18NRG5