

Garant

Ściernice wachlarzowe, Włóknina (ZA) o okrągłym kształcie, średnie, Ø główki x szerokość główki: 80X50 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554940 80X50
GTIN	4062406573720
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Szczególnie wytrzymała włóknina o drobnej strukturze zawierająca korund cyrkonowy (ZA).

Przeznaczona do obróbki stali stopowej. Ø chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Zalecane szczególnie do szlifowania kształtowego.

oznaczenie ziarnistości: ZA

porównanie ziarnistości: 180

zalecana prędkość obrotowa: 4000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 7000 min⁻¹

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	7000 min ⁻¹
Ø główki	80 mm
zalecana prędkość obrotowa	4000 min ⁻¹
szerokość główki	50 mm
Ø chwytu	6 mm

Materiały ściernie	Korund cyrkonowy (ZA)
oznaczenie ziarnistości	ZA
porównanie ziarnistości	180
ziarnistość	średnie
Atrybut nazwy produktu	średnie
Rodzaj produktu	Ściernice wachlarzowe,