

**Garant****Para rękawic MASTER FIT OIL, rozmiar rękawic: 12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094307 12
GTIN	4062406574017
Klasa artykułu	01H

**Opis****Wykonanie:**

Wielofunkcyjne rękawice w technologii dziania **18 Gauge** z podwójną powłoką z nitrilu i piaskowanego nitrilu. Strukturalna powierzchnia po wewnętrznej stronie dłoni i na palcach zapewnia bardzo dobrą przyczepność na zaolejonych uchwytach. Nie zawierają DMF. MASTER FIT OIL. Powłoka nitylowa 3/4 sięgająca do kostek palców. Nadaje rękawicy bardzo dobre właściwości do stosowania w wilgotnym i zaolejonym otoczeniu roboczym.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Technologia tkania: 18G

kolor: niebieski / pomarańczowy

**Opis techniczny**

rozmiar rękawic	12
Kategoria ochrony	Kategoria II

Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
EN 388:2016	4121X
materiał podłoża	nylon
powłoka	Nitryl, pianka nitrylowa
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	niebieski / pomarańczowy
Technologia tkania	18G
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne