

Garant**Para rękawic MASTER FIT OIL+, rozmiar rękawic: 12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094308 12
GTIN	4062406574048
Klasa artykułu	01H

Opis**Wykonanie:**

Wielofunkcyjne rękawice w technologii dziania **18 Gauge** z podwójną powłoką z nitrilu i piaskowanego nitrilu. Strukturalna powierzchnia po wewnętrznej stronie dłoni i na palcach zapewnia bardzo dobrą przyczepność na zaolejonych uchwytach. Nie zawierają DMF. MASTER FIT OIL+. Pełna powłoka z nitrilu sięga aż do nadgarstka. Nadaje rękawicy wyjątkowo dobre właściwości do stosowania w wilgotnym i zaolejonym otoczeniu roboczym.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Technologia tkania: 18G

kolor: czarne / niebieskie

Opis techniczny

Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
rozmiar rękawic	12

Kategoria ochrony	Kategoria II
EN 388:2016	4121X
materiał podłoża	nylon
powłoka	Nitryl, pianka nitrylowa
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	czarne / niebieskie
Technologia tkania	18G
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne