

## ejendals

Para rękawic odpornych na niską temperaturę Tegera® 7798, rozmiar rękawic: 8



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	094826 8
GTIN	7340118347097
Klasa artykułu	04R

### Opis

#### Wykonanie:

Tegera® 7798. **Wyściełane** rękawice odporne na niską temperaturę, z koziej skóry licowej. **Kolor sygnałowy** zapewnia lepszą widoczność. Nadają się do obsługi **ekranów dotykowych**.

#### Zastosowanie:

Do wietrznego, zimnego lub mokrego środowiska pracy.

#### Norma:

EN 388; EN 511

#### wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

kolor: czarne - żółte

### Opis techniczny

rozmiar rękawic	8
Rodzaj rękawic	Rękawice chroniące przed niską temperaturą

EN 388:2016	2111X
EN 511	111
materiał podłoża	Kozia skóra licowa
kolor	czarne - żółte
Rodzaj produktu	Rękawice chroniące przed niską temperaturą