



Młoty udarowe akumulatorowe bez akumulatora, ładowarki i walizki., Typ: M18FHX



Dane zamówienia

Numer katalogowy	075532 M18FHX
GTIN	4058546346959
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

- **solidne młoty udarowe z pneumatycznym mechanizmem udarowym**
- **uchwyt wiertarski SDS-Plus**
- **metalowy korpus przekładni o wysokiej wytrzymałości**
- **obroty prawe/lewe, wyłącznik udaru i elektr. układ regulacji prędkości obrotowej.**
- **System szybkiej wymiany narzędzi FIXTEC do beznarzędziowej wymiany pomiędzy uchwytem SDS-Plus i metalowym, szybko mocującym uchwytem wiertarskim.**
- **Funkcja wyłączenia obrotu do lekkiego dłutowania.**
- **Złączka zabezpieczająca zabezpiecza użytkownika i urządzenie w sytuacji zablokowania wiertła.**
- **System antywibracyjny AVS.**

w dostawie::

Wersja zerowa – bez akumulatora, ładowarki i walizki.

wskazówka:

Pasujące wiertła do wiertarek udarowych HM są dostępne od nr 787000. Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. nr 073808 i nr 073840.

Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V

oznaczenie producenta: M18ONEFHX-0
 Liczba dołączonych akumulatorów: 0
 rodzaj akumulatora: litowo-jonowy
 Napięcie akumulatorów: 18 V
 zakres prędkości obrotowej: 0 - 1330 min⁻¹
 maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali: 13 mm

Opis techniczny

Napięcie akumulatorów	18 V
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
oznaczenie producenta	M18ONEFHX-0
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
kształt uchwyty narzędziowego	SDS-Plus
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	28 mm
masa	4,5 kg
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	0
energia uderu	2,5 J
zakres prędkości obrotowej	0 - 1330 min ⁻¹
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	26 mm
liczba uderów	4800 min ⁻¹
maks. wibracje wg EN	8,9 m/s ²
zakres mocowania uchwyty szybko mocującego	1,5 - 13 mm
Rodzaj produktu	Młoty udarowe

Akcesoria

Akumulatorowy zestaw startowy Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C
Ładowarki akumulatorów Typ M1218SC	073840 M1218SC
Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC	073840 M1218FC
Ładowarki akumulatorów Typ M1418C6	073840 M1418C6