

HEDI

Bębny kablowe z tworzywa sztucznego G7, Typ: 40B2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081108 40B2
GTIN	4003644023523
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:

Bębny kablowe Hedi® są synonimem jakości „Made in Germany” i trwałości. Korpus bębna własnego projektu zapewniają optymalne prowadzenie przewodów. Zintegrowany wyłącznik obrotów zapobiega przypadkowemu obracaniu się bębna. Wszystkie bębny kablowe są wyposażone w wyłączniki termiczne.

Bębny kablowe **Generation 7**. Niezwykle stabilne, trwałe i bezpieczne. Z montażem ściennym, uchwytem przewodu i prowadnikiem kablowym oraz uchwytem obrotowym. Odpowiada dodatkowo DGUV I 203-006 (dawniej BGI 608).

- **Innowacyjna konstrukcja o licznych cechach zapewniających ergonomię i bezpieczeństwo.**
- **Konstrukcja pełna, nieprzewodząca elektrycznie.**
- **Nadają się do ekstremalnych zastosowań i otoczeń.**
- **Nachylenie bębna pod kątem 7° ułatwia odpływ wody.**
- **3-letnia gwarancja producenta.**

Z włącznikiem PRCDS.

stopień ochrony IP: IP 54

odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody: Kategoria 2 (K2) wg BGI

moc znamionowa w stanie rozwiniętym: 3500 (16 A) W

klasa przewodu: H07BQ-F

rodzaj przewodu: 3G2,5

materiał kabla: Kabel pancerny

długość przewodu: 40 m

liczba gniazd wtykowych: 4

Opis techniczny

kolor kabla	pomarańczowy
stopień ochrony IP	IP 54
materiał kabla	Kabel pancerny
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody	Kategoria 2 (K2) wg BGI
długość przewodu	40 m
klasa przewodu	H07BQ-F
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
liczba gniazd wtykowych	4
moc znamionowa w stanie rozwiniętym	3500 (16 A) W
rodzaj przewodu	3G2,5
Dostępny system diagnostyczny	tak
Rodzaj produktu	Bębny kablowe