

HEDI

Bębny kablowe z tworzywa sztucznego dla państw F, B, PL i CZ G7, Typ: 50B



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 081109 50B |
| GTIN | 4003644023554 |
| Klasa artykułu | 08B |

Opis

Wykonanie:

Bębny kablowe Hedi® są synonimem jakości „Made in Germany” i trwałości. Korpus bębna własnego projektu zapewniają optymalne prowadzenie przewodów. Zintegrowany wyłącznik obrotów zapobiega przypadkowemu obracaniu się bębna. Wszystkie bębny kablowe są wyposażone w wyłączniki termiczne.

Bębny kablowe **Generation 7**. Niezwykle stabilne, trwałe i bezpieczne. Z montażem ściennym, uchwytem przewodu i prowadnikiem kablowym oraz uchwytem obrotowym. Odpowiada dodatkowo DGUV I 203-006 (dawniej BGI 608).

- **Innowacyjna konstrukcja o licznych cechach zapewniających ergonomię i bezpieczeństwo.**
- **Konstrukcja pełna, nieprzewodząca elektrycznie.**
- **Nadają się do ekstremalnych zastosowań i otoczeń.**
- **Nachylenie bębna pod kątem 7° ułatwia odpływ wody.**
- **3-letnia gwarancja producenta.**

Z gniazdami wtykowymi zgodnymi z przepisami **państw F, B, PL i CZ**.

stopień ochrony IP: IP 54

odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody: Kategoria 2 (K2) wg BGI

moc znamionowa w stanie rozwiniętym: 3500 (16 A) W

klasa przewodu: H07BQ-F

rodzaj przewodu: 3G1,5

materiał kabla: Kabel pancerny

długość przewodu: 50 m

liczba gniazd wtykowych: 4

Opis techniczny

| | |
|--|-------------------------|
| kolor kabla | pomarańczowy |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe |
| liczba gniazd wtykowych | 4 |
| długość przewodu | 50 m |
| odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody | Kategoria 2 (K2) wg BGI |
| oznaczenie kraju | F, B, PL, CZ |
| rodzaj przewodu | 3G1,5 |
| klasa przewodu | H07BQ-F |
| stopień ochrony IP | IP 54 |
| moc znamionowa w stanie rozwiniętym | 3500 (16 A) W |
| materiał kabla | Kabel pancerny |
| Dostępny system diagnostyczny | tak |
| Rodzaj produktu | Bębny kablowe |