

HEDI**Bębny kablowe z tworzywa sztucznego G7, Typ: 50B****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	081108 50B
GTIN	4003644023530
Klasa artykułu	08B

Opis**Wykonanie:**

Bębny kablowe Hedi® są synonimem jakości „Made in Germany” i trwałości. Korpus bębna własnego projektu zapewniają optymalne prowadzenie przewodów. Zintegrowany wyłącznik obrotów zapobiega przypadkowemu obracaniu się bębna. Wszystkie bębny kablowe są wyposażone w wyłączniki termiczne.

Bębny kablowe **Generation 7**. Niezwykle stabilne, trwałe i bezpieczne. Z montażem ściennym, uchwytem przewodu i prowadnikiem kablowym oraz uchwytem obrotowym. Odpowiada dodatkowo DGUV I 203-006 (dawniej BGI 608).

- **Innowacyjna konstrukcja o licznych cechach zapewniających ergonomię i bezpieczeństwo.**
- **Konstrukcja pełna, nieprzewodząca elektrycznie.**
- **Nadają się do ekstremalnych zastosowań i otoczeń.**
- **Nachylenie bębna pod kątem 7° ułatwia odpływ wody.**
- **3-letnia gwarancja producenta.**

stopień ochrony IP: IP 54

odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody: Kategoria 2 (K2) wg BGI

moc znamionowa w stanie rozwiniętym: 3500 (16 A) W

klasa przewodu: H07BQ-F

rodzaj przewodu: 3G1,5

materiał kabla: Kabel pancerny

długość przewodu: 50 m
liczba gniazd wtykowych: 4

Opis techniczny

materiał kabla	Kabel pancerny
rodzaj przewodu	3G1,5
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
klasa przewodu	H07BQ-F
długość przewodu	50 m
moc znamionowa w stanie rozwiniętym	3500 (16 A) W
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody	Kategoria 2 (K2) wg BGI
liczba gniazd wtykowych	4
kolor kabla	pomarańczowy
stopień ochrony IP	IP 54
Dostępny system diagnostyczny	tak
Rodzaj produktu	Bębny kablowe