

Garant**Wytaczaki HM, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 25/09 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260031 25/09
GTIN	4062406576745
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 25/09 mm \varnothing chwytu D_s : 25 mm
 kod ISO uchwytu: A25R SCLCR/L09
 pasująca wymienna płytką skrawająca: CC.. 09T3..
 minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 27 mm
 Przesunięcie osi L_3 : 13,5 mm
 wysokość mocowania L_2 : 23 mm

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 8
\varnothing chwytu D_s	25 mm
wysokość mocowania L_2	23 mm
długość całkowita L	200 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	CC.. 09T3..
długość główki L_1	43 mm
kod ISO uchwytu	A25R SCLCR/L09
wielk. płytki	9 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	27 mm
Przesunięcie osi L_3	13,5 mm

