

Garant**Wytaczaki HM, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 10/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260331 10/07
GTIN	4062406576943
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 10/07 mm kod ISO uchwytu: A10K SDQCR/L07
pasująca wymienna płytki skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 13 mm

Przesunięcie osi L_3 : 7 mm

wysokość mocowania L_2 : 9 mm

długość główki L_1 : 20 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 0702..
kod ISO uchwytu	A10K SDQCR/L07
Przesunięcie osi L_3	7 mm
długość główki L_1	20 mm
długość całkowita L	125 mm
śruby mocujące	269028 7
wysokość mocowania L_2	9 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	13 mm