

**Garant****Wytaczaki do toczenia poprzecznego, prawe, Typ: 25/3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274170 25/3
GTIN	4062406577667
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Do płytek skrawających nr 275000 – 275015.

**Zastosowanie:**

Do toczenia poprzecznego powyżej średnicy  $D_{\min} = 14$  mm.

**Ważne:**

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

**Opis techniczny**

Szerokość skrawania W	2,2; 3 mm
Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	40 mm
długość całkowita L	103 mm
$t_{\max}$ . obróbka wewnętrzna	5 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$ .	20 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	25 mm
zakres zastosowania	wytaczanie rowków z promieniem
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Klucz systemowy	tak
możliwość wcinania osiowego	nie

Rodzaj produktu

Wytaczaki