

**Kleje dwuskładnikowe, ID producenta: DP100PLUS****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	083374 DP100PLUS
GTIN	50638060089762
Klasa artykułu	08M

Opis**Wykonanie:**

Elastyczny klej 2-składnikowy do szybkiego i łatwego wykonywania trwałych i stałych połączeń. Twardnieje w temperaturze pokojowej.

Zastosowanie:

Ręczny pistolet dozujący nr 083373 rozm. PISTOLE przeznaczony do stosowania z tłokiem nr 083375 rozm. KOLBEN3 oraz rurką mieszalną nr 083383 rozm. MIXER.

Kategoria towarów niebezpiecznych: 9

Czas obróbki: 180 s

zakres temperatur zastosowania: -55 - 80 °C

wytrzymałość na ścinanie: 7 N/mm²

kolor: transparent

Ilość: 50 g

Opis techniczny

odporność na odkształcanie ręczne po	3 min
trwałość od daty produkcji	20 miesięcy
temperatura przechowywania	16 - 25 °C

Ilość	50 g
zakres temperatur zastosowania	-55 - 80 °C
wytrzymałość na ścinanie	7 N/mm ²
Gęstość	1,15 g/cm ³
Baza chemiczna	Żywica epoksydowa
Kategoria towarów niebezpiecznych	9
Pewność działania po	2880 min
Numer UN	UN3082
kolor	transparent
Lepkość dynamiczna	19000 mPas
oznaczenie producenta	DP100 PLUS
Kształt	ciekły
nadaje się do materiału	drewno
nadaje się do materiału	listwy tworzywo sztuczne
nadaje się do materiału	Szkło
nadaje się do materiału	Aluminium
nadaje się do materiału	stal
Czas obróbki	180 s
Rodzaj produktu	Klej dwukomponentowy