

HOLEX**Suwmiarki cyfrowe warsztatowe, zakres pomiarowy: 800mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415525 800
GTIN	4062406579555
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Suwmiarki do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych (z ustawieniami wstępnymi). Łatwo czytelne wskazania LCD z dużymi cyframi. Optymalne prowadzenie i właściwości ślizgowe dzięki osadzonej w tworzywie sztucznym **dwustronnej prowadnicy pryzmowej**. Szczęki pomiarowe ze stali nierdzewnej, dokładnie szlifowane. Z dwoma przesuwными i **wymiennymi szczękami pomiarowymi**. **Z ogranicznikiem nacisku pomiarowego.**

w dostawie::

W komplecie 1 bateria nr 081560, rozm. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Wzorzec nastawczy nr 415527 wielk. Set. Szczęki pomiarowe z gwintem M2,5 nr 415526 wielk. 90 z gwintem M2,5 do trzpieni specjalnych nr 434900–434910.

Opis techniczny

Liczba dołączonych baterii	1
odczyt	0,0005 cal
granica błędu	0,06 mm
Kalibracja	A1
długość szczęk	90 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
odczyt	0,01 mm
Ø osadzenia do pomiarów wewnętrznych	10 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii

przełączalny odczyt	mm / cale
masa	0,9 kg
zakres pomiarowy	0 - 800 mm
funkcja preset	tak
norma	norma zakładowa
ostrza pomiarowe	tak
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	ABS
wszystkie części	hartowane
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa