

**HOLEX****Suwmiarki cyfrowe warsztatowe, zakres pomiarowy: 2000mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415525 2000
GTIN	4062406579586
Klasa artykułu	42A

**Opis****Wykonanie:**

Suwmiarki do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych (z ustawieniami wstępnymi). Łatwo czytelne wskazania LCD z dużymi cyframi. Optymalne prowadzenie i właściwości ślizgowe dzięki osadzonej w tworzywie sztucznym **dwustronnej przewodnicy pryzmowej**. Szczęki pomiarowe ze stali nierdzewnej, dokładnie szlifowane. Z dwoma przesuwными i **wymiennymi szczękami pomiarowymi**. **Z ogranicznikiem nacisku pomiarowego.**

**w dostawie::**

W komplecie 1 bateria nr 081560, rozm. CR2032.

**Wyp. dodatkowe:**

Wzorzec nastawczy nr 415527 wielk. Set. Szczęki pomiarowe z gwintem M2,5 nr 415526 wielk. 90 z gwintem M2,5 do trzpieni specjalnych nr 434900–434910.

**Opis techniczny**

granica błędu	0,13 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Kalibracja	A1
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
funkcja preset	tak
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
długość szczęk	150 mm
zakres pomiarowy	0 - 2000 mm
przełączalny odczyt	mm / cale

masa	2,5 kg
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal
norma	norma zakładowa
ostrza pomiarowe	tak
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	ABS
wszystkie części	hartowane
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa