

Mitutoyo**Cyfrowe suwmiarki warsztatowe ABS IP67 ze szczękowymi / standardowymi powierzchniami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415355 300
GTIN	4946368846316
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Wynik pomiaru wskazywany za pomocą czytelnych cyfr.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Z 1 baterią nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Kabel danych nr 497085.

stopień ochrony IP: IP 67

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 0,04 mm

długość szczęk: 90 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 10 mm

Opis techniczny

stopień ochrony IP	IP 67
zakres pomiarowy	0 - 300 mm

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
granica błędu	0,04 mm
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	10 mm
Liczba dołączonych baterii	1
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
odczyt	0,01 mm
Kalibracja	A1
długość szczęk	90 mm
norma	Norma zakładowa
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze USB
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

Usługi

Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	011050 300
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	011030 300
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	021000 300
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	021010 300