

**Garant****RPKW10T3MOT, HB7515, Typ: ST1400**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	212034 ST1400
GTIN	4062406390310
Klasa artykułu	21A

## Opis

### Wykonanie:

Okrągłe płytki skrawającej z indeksacją sześciokrotną. Z uwzględnieniem maksymalnej głębokości skrawania zyskuje się sześć pełnowartościowych ostrzy.

### wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1$  mm.

Ze wszystkich sześciu ostrzy można korzystać pod warunkiem, że  $a_p$  nie przekroczy 2,5 mm.

posuw  $f_z$  na ząb: 0,35 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: RPKW10T3MOT

typ: ST1400

## Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RPKW10T3MOT
typ	ST1400
Gatunek	HB7515
posuw $f_z$ na ząb	0,35 mm
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

