

Szafka biurowa z drzwiami przesuwными, 2 wysokości segregatorów, szerokość: 1600mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	974211 1600
GTIN	2050002053663
Klasa artykułu	91Q

Opis

Wykonanie:

Drewniana szafa z drzwiami przesuwными, ze środkową ścianką działową i półkami (z obu stron ścianki działowej), o grubości 25 mm, możliwość przestawiania co 32 mm. Szafa z mocną ścianką tylną z wykończeniem meblowym. Dostawa z łukowymi uchwytami w kolorze szary metaliczny. Cokół stalowy o wysokości 30 mm, zawsze szary metaliczny, ze śrubami do regulacji wysokości. Zamek patentowy z 2 kluczami.

Z 2 półkami.

Powłoka lakiernicza:

Dekor dostępny w 5 kolorach: klon królewski, dąb naturalny, jasnoszary, perłowy, szary metaliczny.

wskazówka:

Następujące dekory są dostępne tylko do 31.07.2023: buk, jesion, klon, orzech.

Opis techniczny

możliwość stosowania zamków systemowych	nie
Wysokość cokołu	30 mm
wysokość	779 mm
rodzaj uchwytu	uchwyt łukowy

Karta danych

Liczba półek	4
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	nie
Powierzchnia korpusu	drewno
Materiał cokołu	z blachy stalowej
z cokołem	tak
szerokość	1600 mm
możliwość indywidualnej wymiany numeru klucza	nie
głębokość	450 mm
wysokość użytkowa	699 mm
Wersja	Szafki biurowe
Regulacja wysokości co	32 mm
Wybór kolorów	Dekor: szary metalowy, jasnoszary, perłowa biel, klon królewski, dąb naturalny
Rodzaj produktu	Szafa biurowa