

Szafka biurowa z drzwiami przesuwными, 3 wysokości segregatorów, szerokość: 1200 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	974212 1200
GTIN	2050002053670
Klasa artykułu	91Q

Opis**Wykonanie:**

Drewniana szafa z drzwiami przesuwными, ze środkową ścianką działową i 2 półkami (z obu stron ścianki działowej), o grubości 25mm, możliwość przestawiania co 32mm. Szafa z mocną ścianką tylną z wykończeniem meblowym. Dostawa z łukowymi uchwytami w kolorze szary metaliczny. Cokół stalowy o wysokości 30mm, zawsze szary metaliczny, ze śrubami do regulacji wysokości. Zamek patentowy z 2 kluczami.

Powłoka lakiernicza:

Dekor dostępny w 7 kolorach: buk, jesion, klon, orzech, jasnoszary, perłowy, szary metaliczny.

Wybór kolorów: Dekor: szary metaliczny, szary jasny, perłowy, jesion, klon, buk, orzech

wysokość: 1163 mm

szerokość: 1200 mm

głębokość: 450 mm

wysokość użytkowa: 1083 mm

Liczba półek: 2

Opis techniczny

rodzaj uchwytu	uchwyt łukowy
możliwość indywidualnej wymiany numeru klucza	nie
głębokość	450 mm

wysokość	1163 mm
Powierzchnia korpusu	drewno
z cokołem	tak
Liczba półek	2
szerokość	1200 mm
możliwość stosowania zamków systemowych	nie
wysokość użytkowa	1083 mm
Wysokość cokołu	30 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	nie
Materiał cokołu	z blachy stalowej
Regulacja wysokości co	32 mm
Wybór kolorów	Dekor: szary metaliczny, szary jasny, perłowy, jesion, klon, buk, orzech
Rodzaj produktu	Szafa biurowa