

Ruszty kratowe, Typ: 500



Dane zamówienia

Numer katalogowy	983212 500
GTIN	4004514227546
Klasa artykułu	96P

Opis

Wykonanie:

Ruszty kratowe ocynkowane, oczka 30×30 mm, profil 25×2 mm. Bezpośredni odpływ wydobywających się cieczy przez ruszt kratowy.

Maksymalna nośność półek na ruszt kratowy: 150 kg.

Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Szybki montaż dzięki prostemu wykonaniu wtykowemu.

Pasuje do :

Regał na małe pojemniki nr 983205 i nr 983210.

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 150 kg

materiał: ocynkowany

wysokość: 25 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 500 mm

nośność: 150 kg

masa: 9 kg

Opis techniczny

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	150 kg
masa	9 kg

wysokość	25 mm
materiał	ocynkowany
szerokość	1000 mm
głębokość	500 mm
nośność	150 kg