

Garant

Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych, prawe, Ø chwytu DS / wielkość płytki: 8/03 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 268110 8/03 |
| GTIN | 4062406583965 |
| Klasa artykułu | 21P |

Opis

Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych 8/03 mmØ chwytu D_s: 8 mm

kod ISO uchwytu: E08X SCLCR/L03

Kąt ustawienia κ: 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 0301..

minimalna Ø otworu wstępnego D_{min.}: 5 mm

Przesunięcie osi L₃: 2,5 mm

Opis techniczny

| | |
|--|----------------|
| Kąt ustawienia κ | 95 stopni |
| wielk. płytki | 3 mm |
| śruby mocujące | 269028 13 |
| kod ISO uchwytu | E08X SCLCR/L03 |
| długość główki L ₁ | 26 mm |
| minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.} | 5 mm |
| Ø chwytu D _s | 8 mm |
| długość całkowita L | 57 mm |
| Przesunięcie osi L ₃ | 2,5 mm |
| Szerokość szyjki L ₄ | 4 mm |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 0301.. |

| | |
|---------------------------|-----------|
| rodzaj zastosowania | prawe |
| Materiał ostrza | HM |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki |

Akcesoria

| | |
|-----------------------|-----------|
| śruby mocujące Typ 13 | 269028 13 |
|-----------------------|-----------|