

Garant**Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych, prawe, Ø chwytu DS / wielkość płytki: 8/05 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268124 8/05
GTIN	4062406584207
Klasa artykułu	21P

Opis

Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych 8/05 mmØ chwytu D_s: 8 mm
kod ISO uchwytu: E08X SVVCR/L05
Kąt ustawienia κ: 72,5 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca: VC..0501..
minimalna Ø otworu wstępnego D_{min.}: 10,2 mm
Przesunięcie osi L₃: 5,5 mm

Opis techniczny

głębokość użytkowa T	3,5 mm
Kąt ustawienia κ	72,5 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC..0501..
długość całkowita L	57 mm
długość główki L ₁	26 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	10,2 mm
Szerokość szyjki L ₄	6 mm
wielk. płytki	5 mm
kod ISO uchwytu	E08X SVVCR/L05
Przesunięcie osi L ₃	5,5 mm
śruby mocujące	269028 26

Ø chwytu D _s	8 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Materiał ostrza 	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 26	269028 26
-----------------------	-----------