

**Suwmiarka, pomiarowy: 800 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415196 800
GTIN	4062406584269
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Noniusz i powierzchnie odczytowe skali chromowane na matowo. Powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane. **Długie szczęki do pomiaru dużych obrabianych elementów i obrabianych elementów o dużej \varnothing .** Z wkrętem ustalającym. Odsadzone i zaokrąglone końcówki szczęk do pomiarów wewnętrznych.

wszystkie części: hartowana

norma: DIN 862

przełączalny odczyt: mm / cale

Kalibracja: A1

odczyt: 0,05 mm

podziałka: 1/20 mm

granica błędu: 0,1 mm

długość szczęk: 150 mm

\varnothing odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 20 mm

masa: 2,1 kg

Opis techniczny

Kalibracja	A1
podziałka	1/20 mm
długość szczęk	150 mm
norma	DIN 862
przełączalny odczyt	mm / cale
odczyt	0,05 mm

granica błędu	0,1 mm
masa	2,1 kg
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
zakres pomiarowy	0 - 800 mm
podziałka noniusza mm/cale	tak
Technika pomiarowa	analogowe
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011030 1000
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011050 1000
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 1000 mm	021010 1000
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 1000 mm	021000 1000