

Garant GRIDLINE

**Szafa pionowa, szerokość 30G, 4 samonośne moduły wysuwane 6G,
wysokość: 2000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	943114 2000
GTIN	4062406586171
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafy pionowe 30×28G są wyposażone **w wolnonośne moduły wysuwane, z indywidualną blokadą wysuwu**, aby zawsze naraz można było otworzyć tylko jeden moduł wysuwany. Aluminiowe uchwyty listwowe zwymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania.

Ramy modułów są zbudowane z płyty perforowanej z otworami □ 9×9 mm co 37 mm, do mocowania modułów narzędziowych, pojemników i ścianek perforowanych. Szafy pionowe, przystosowane do mocowania w podłożu lub na ścianach, **muszą być koniecznie zabezpieczone przed przewróceniem się.**

Zamykane na zamek patentowy. Wszystkie moduły są zamykane łącznie.

Wyp. dodatkowe:

Wysuwane moduły pionowe mogą być wyposażone w: półki nr 943160, ścianki perforowane nr 943166, półki ukośne nr 943162 oraz nr 943163, szynę Multifix nr 943170.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus modułu szary jasny RAL 7035, fronty pionowych modułów wysuwanych antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus modułu wysuwanego bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

Nośność półki pionowej: 175 kg

wysokość: 2000 mm
 szerokość: 750 mm
 głębokość: 700 mm
 szerokość w G: 30
 głębokość w G: 28
 wysokość użytkowa wysuwanych modułów: 1691 mm

Opis techniczny

szerokość	750 mm
Nośność półki pionowej	175 kg
szerokość użytkowa półek pionowych	150 mm
wykonanie półek pionowych	samonośny
szerokość w G	30
wysokość	2000 mm
głębokość użytkowa wysuwanych modułów	627 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia	tak
masa	163 kg
wysokość użytkowa wysuwanych modułów	1691 mm
głębokość	700 mm
ComfortClose	nie
głębokość w G	28
liczba modułów	4
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Regulacja wysokości co	37 mm
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy pionowe

