

Garant UNI LINE

UNI Tower stacjonarne kształt U, Typ: M**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	955464 M
GTIN	4062406586188
Klasa artykułu	9GC

Opis**Wykonanie:**

Modułowy system do udostępniania umożliwiający bezpośredni dostęp do materiałów roboczych oraz szybką wizualizację formacji. Możliwość dowolnej konfiguracji dzięki wszechstronnym akcesoriom i doskonałej kompatybilności z systemem Easyfix.

Ze wszystkich stron wewnątrz i na zewnątrz ze ściankami perforowanymi $\square 9 \times 9$ mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych oraz haków i uchwytów Easyfix. Kształt U: 2 ścianki boczne ze ścianką tylną. Możliwość montażu szuflad i drzwi.

w dostawie::

UNI Tower nr 955460 rozm. M; 2 półki nr 955481 rozm. M; nasadka nr 955475 rozm. GREY.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. **Bez możliwości konfiguracji.**

wskazówka:

Dalsze akcesoria, jak piktogramy, półki, szuflady i uchwyty do pchania są dostępne pod nr 955474 – 955499.

Regulacja wysokości co: 37

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100

wysokość: 2140 mm

szerokość: 720 mm

głębokość: 750 mm

szerokość użytkowa: 540 mm
głębokość użytkowa: 510 mm

Opis techniczny

Seria	UNI Tower
głębokość	750 mm
głębokość użytkowa	510 mm
szerokość	720 mm
wysokość	2140 mm
szerokość użytkowa	540 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9
Regulacja wysokości co	37
Rodzaj produktu	Stacja zaopatrzeniowa

Akcesoria

Nasadka do UNI Tower M Typ GREY	955475 GREY
Półki do Kształt litery U Typ M	955481 M
UNI Tower stacjonarne kształt U Typ M	955460 M