



Okrawacze VHM 90°, bez powłoki, Ø h6 DC: 8 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	208111 8
GTIN	4045197199720
Klasa artykułu	12X

Opis

Wykonanie:

Tolerancja: **Wymiar S = ±0,1 mm.**

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania
krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.

Liczba zębów Z: 4

chwyt: DIN 6535 HB h6

Frezowanie fazek: 45 stopni

Liczba zębów Z: 4

długość ostrzy L_c : 5,6 mm

wymiar S: 5,6 mm

długość całkowita L: 59 mm

Ø chwytu D_s : 8 mm

posuw f_z w stali < 900 N/mm²: 0,04 mm

Opis techniczny

posuw f_z w stali < 900 N/mm ²	0,04 mm
Liczba zębów Z	4
Ø ostrzy D_c	8 mm
wymiar S	5,6 mm
Ø chwytu D_s	8 mm
długość ostrzy L_c	5,6 mm
długość całkowita L	59 mm

chwyt	DIN 6535 HB h6
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	5,6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy obcinaniu	5,6 mm
Frezowanie fazek	45 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	h6
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe