

Garant**Końcówki pomiarowe stożkowe, koniczne Ø 3,5 mm, Typ: 2/60****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	499273 2/60
GTIN	4062406587109
Klasa artykułu	41M

Opis**Wykonanie:**

Końcówka pomiarowa z węglików spiekanych, z wykładką diamentową.

Końcówka pomiarowa do pomiaru chropowatości dla konturografu CM1.

Pasuje do :

Konturograf nr 499250 rozm. CM1.

Wyp. dodatkowe:

Waga kieszonkowa nr 479450, rozm. 200 do pomiaru nacisku końcówek pomiarowych.

Promień wierzchołka trzpienia: 2 µm

kąt wierzchołka trzpienia: 60 stopni

długość: 33 mm

Opis techniczny

Promień wierzchołka trzpienia	2 µm
długość	33 mm
kąt wierzchołka trzpienia	60 stopni
Rodzaj produktu	Wodzik

